

PRODUCTBLAD - DRIJVEND MINDERVALIDEN PLATFORM



PRODUCT BESCHRIJVING

Het in hoogte verstelbaar drijvende platform is een ideaal en comfortabel hulpmiddel om minder validen op zelfstandige wijze toegang te laten verschaffen tot het zwembad. Het platform wordt met behulp van een **hydraulische cilinder** traploos naar het gewenste niveau gebracht. Deze standalone unit kan bij een nieuw te bouwen zwembad in een bouwkundige nis worden gepositioneerd en in elk bestaand zwembad in een hoek worden geplaatst vanaf **2000 mm diep**.

Het plateau wordt uitgevoerd met vaste handrails voorzien zijn van plexiglas veiligheidsplaten. Het plateau wordt afgewerkt met een antislip polypropyleen top dek kleur RAL 9010 welk is voorzien van perforaties voor de benodigde waterdoorlating. Alle metalen onderdelen zijn vervaardigd uit 316L, terwijl voor delen in de technische ruimte gecoat staal wordt gebruikt.

De bediening van het plateau geschiedt altijd met touchscreen en eventueel in combinatie met de bediening van een beweegbare bodem. Dit afsluitbare bedieningspaneel kan gemonteerd worden op een muur in de nabijheid van het plateau.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen platform	Afmeting van het platform is variabel tussen de 1200x1200mm en 1400x1400mm.
Hoogte verstelling	Vanaf water niveau tot een diepte van -1000 mm
Benodigde constructie hoogte	minimaal 1000 mm
Materiaal loopdek	Anti slip polypropyleen paneel 20 mm dik, kleur: wit RAL 9010 voorzien van contrasterende veiligheidsdrempel.
RVS handrails	2 stuks vaste handrails hoogglans gepolijst RVS 316L, 1000 mm hoog voorzien van plexiglas veiligheidsplaten. Handrail heeft een hoogte van 950mm.
Materiaal frame	RVS 316L (gebeitst en gepassiveerd)
Snelheid	ca. 350 tot 500 mm/min.
Afscherming frontzijde	Wandopbouw geleiding (2x) inclusief RVS/polypropyleen schermen.
Elektrische voeding	400V - 50Hz 16 Amp.
Maximale belasting	1 persoon + begeleiding, max. 200 kg.
Bedieningspaneel t.b.v. platform	Waterdicht touchscreen paneel (wandmontage) voorzien van drukknoppen, sleutelschakelaar en een noodstopknop of geïntegreerd in bodembediening.
Schakelkast	Schakelkast compleet met hoofdschakelaar, reset knop en noodstop.
Aandrijving	Hydraulisch aangedreven cilinder

Opmerking: Er wordt geadviseerd om de bassin wand/bodem van minimaal 1 persinlaat te voorzien, zodat er een goede stroming onder het beweegbaar platform wordt gerealiseerd.

Bovenstaand worden de specificaties beschreven van een standaard uitvoering van het MIVA mindervalide platform. Heeft u vragen over deze specificaties of de beschikbaarheid van het platform in andere afmetingen, neem dan contact met ons op. U kunt ons iedere werkdag bereiken via +31 (0)226 333 000 of via info@variopool.nl

Hieronder staan enkele referenties waar Variopool een MIVA beweegbaar platform heeft geleverd en geïnstalleerd. Heeft u vragen over deze of andere referenties van Variopool, neem dan contact met ons op. U kunt ons iedere werkdag bereiken via +31 (0)226 333 000 of via info@variopool.nl

